

Produktdatenblatt: Heliowash Aqua UV

Unser Ziel:

Unser Ziel ist eine langfristige Geschäftsbeziehung und Kundenbindung. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir und unsere Produkte Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Aus diesem Grund ist uns eine kompetente und umfassende Beratung unserer Kunden sehr wichtig.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, kontaktieren Sie bitte unseren Innendienst unter info@daetwylergmbh.de oder telefonisch unter 06155/8713-0.

Der für Sie zuständige Anwendungstechniker wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen

Rechtshinweis:

© 2017 MDC Max Daetwyler GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Die Daetwyler GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, Änderungen ohne Mitteilung an den Käufer vorzunehmen.

Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, besuchen Sie uns auf www.daetwylergmbh.de oder kontaktieren Sie unseren Innendienst.

MDC Max Daetwyler GmbH

Daimlerstr. 3 | 64347 Griesheim/Germany
Telefon +49 6155 87 13-0
Telefax +49 6155 87 13-80

info@daetwylergmbh.de
www.daetwylergmbh.de

Heliowash Aqua UV

Heliowash Aqua UV ist ein hochwertiger, wasserverdünnbarer Reiniger zur regelmäßigen Reinigung von Aniloxwalzen über ein Inline-Waschsystem oder einer Reinigungsanlage.

Das Produkt kann auch manuell verwendet werden, um Farbreste auf stark verschmutzten Aniloxwalzen zu entfernen.

Merkmale:

- Alkalischer Reiniger
- Nicht entflammbar
- Biologisch abbaubar

Technische Hinweise:

- Multifunktional und sparsam im Gebrauch
- Bei häufigem Gebrauch sorgt Heliowash Aqua UV für ein optimales Volumen der Aniloxwalzen
- Reduziert die Notwendigkeit einer Reinigung mit Bicarbonatpulver oder Laserbehandlung von 2 bis 3 Monaten auf alle 7 bis 8 Monate
- Sicher für alle Arten von Aniloxwalzen (Keramik oder Chrom)

Anwendung:

1. Für Farbe auf Wasserbasis:


Die Verdünnung ist abhängig von der Verschmutzung. Wir empfehlen eine Verdünnung von 1:10 mit Wasser. Über das „Inline“-Waschsystem: Lösung ca. 30 – 60 Minuten im System zirkulieren lassen und anschließend das Zirkulationssystem gründlich mit Wasser spülen.

Bei manueller ANWENDUNG (= effektivste Methode bei starker Verschmutzung): Die Lösung mit einem speziellen Schwamm auftragen, ca. 10 Minuten warten und anschließend mit Wasser abspülen. Bei Bedarf wiederholen.

2. Für UV-Farbe:

Das Produkt von Hand oder in einer Reinigungsanlage unverdünnt verwenden.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:



Vor Gebrauch immer das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten. Wir empfehlen das Tragen von chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen, undurchlässiger Schutzkleidung und einer Schutzbrille. Längeren Kontakt mit Nichteisenmetallen vermeiden. Immer gründlich mit Wasser abspülen.

Gebindegröße:

25 L / 210 L / 1000 L

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf dem aktuellsten Stand des Wissens und der Erfahrung und sollen die Produkte im Hinblick auf mögliche Anwendungen und Sicherheitsanforderungen beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Merkmale dar. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren AGBs unter www.daetwylergmbh.de.